



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 15mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614805 15
GTIN	4062406649586
Klasa artykułu	62A

Opis

15 mm długość klucza L: 207 mm
 szerokość szczęk b: 34,4 mm
 wysokość szczęk h_1 : 6,9 mm
 wysokość pierścienia h_2 : 10,5 mm
 \varnothing pierścienia D: 31,4 mm
 obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 100 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	6,9 mm
szerokość szczęk b	34,4 mm
długość klucza L	207 mm
\varnothing pierścienia D	31,4 mm
wysokość pierścienia h_2	10,5 mm
rozwartość klucza	15 mm
rozwartości kluczy	metryczne
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	100 Nm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub