

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614805 17
GTIN	4062406649609
Klasa artykułu	62A

Opis

17 mm długość klucza L: 223 mm
szerokość szczęk b: 38,4 mm
wysokość szczęk h₁: 7,4 mm
wysokość pierścienia h₂: 10,8 mm
Ø pierścienia D: 33,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 134 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	17 mm
wysokość pierścienia h ₂	10,8 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk h ₁	7,4 mm
Ø pierścienia D	33,4 mm
szerokość szczęk b	38,4 mm
długość klucza L	223 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	134 Nm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany

Rodzaj produktu

Klucze do śrub