



## Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie, liczba wkrętaków: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614815 10
GTIN	4062406649692
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

W praktycznym pokrowcu tekstylnym.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

#### w dostawie::

Po 1 kluczu nr 614805 w wielk. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
rozwartości kluczy	metryczne
Rodzaj produktu	Klucze do śrub

## Akcesoria

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 8 mm	614805 8
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 9 mm	614805 9
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 10 mm	614805 10
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 11 mm	614805 11
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 13 mm	614805 13
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 14 mm	614805 14
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 16 mm	614805 16
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 17 mm	614805 17
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 18 mm	614805 18
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 19 mm	614805 19