

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 12
GTIN	4062406649760
Klasa artykułu	62A

**Opis****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 179 mm

szerokość szczęk b: 27,9 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 6 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 9,2 mm

Ø pierścienia D: 26,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 59 Nm

**Opis techniczny**

Ø pierścienia D	26,4 mm
szerokość szczęk b	27,9 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	6 mm
długość klucza L	179 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	9,2 mm
rozwartość klucza	12 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	59 Nm
położenie pierścienia	15 stopni

## Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub