

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 18
GTIN	4062406649821
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 223 mm

szerokość szczęk b: 38,4 mm

wysokość szczęk h₁: 7,4 mm

wysokość pierścienia h₂: 10,8 mm

Ø pierścienia D: 33,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 152 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	38,4 mm
rozwartość klucza	18 mm
długość klucza L	223 mm
Ø pierścienia D	33,4 mm
rozwartości kluczy	metryczne
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	152 Nm
wysokość pierścienia h ₂	10,8 mm
wysokość szczęk h ₁	7,4 mm
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub