



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 17mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614828 17
GTIN	4062406649814
Klasa artykułu	62A

Opis

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 223 mm

szerokość szczęk b: 38,4 mm

wysokość szczęk h₁: 7,4 mm

wysokość pierścienia h₂: 10,8 mm

Ø pierścienia D: 33,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 134 Nm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	33,4 mm
szerokość szczęk b	38,4 mm
rozwartość klucza	17 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość pierścienia h ₂	10,8 mm
długość klucza L	223 mm
wysokość szczęk h ₁	7,4 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	134 Nm
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub