

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 15
GTIN	4062406649791
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 207 mm

szerokość szczęk b: 34,4 mm

wysokość szczęk h_1 : 6,9 mm

wysokość pierścienia h_2 : 10,5 mm

Ø pierścienia D: 31,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 100 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	6,9 mm
rozwartość klucza	15 mm
Ø pierścienia D	31,4 mm
wysokość pierścienia h_2	10,5 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	100 Nm
rozwartości kluczy	metryczne
szerokość szczęk b	34,4 mm
długość klucza L	207 mm
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub