

Magnes prętowy pasowane, neodym, Ø: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085929 25
GTIN	2050001737632
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- ekranowany chwytak prętowy osile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- tolerancjana Ø zewnętrznej h6.
- odporność na temperaturę do maks. 80#
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Opis techniczny

Materiał powierzchni	nikiel
wysokość	35 mm
nominalna siła przyczepności	450 N
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	7 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	80 °C
Ø	25 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodym
Rodzaj produktu	Magnes prętowy

