

**Piły tarczowe zgrubne, Ø×grubość: 275X2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	177450 275X2,5
GTIN	4045197095633
Klasa artykułu	12T

Opis**Wykonanie:**

precyzyjne wykonanie i dobra jakość za korzystną cenę. **Powierzchnia waporyzowana** zabezpieczająca przed tworzeniem się narostów.

Zastosowanie:

Podziałka zębów t: (kształt zębów)

wskazówka:

- **Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Poradniku obróbki skrawaniem, nr 110020)**
- **bicie boczne i odchyłki ruchu obrotowego są o wiele mniejsze, częściowo nawet do 50% od wymagań normy DIN 1840.**

Materiał ostrza

 HSS

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu: 40 mm

Liczba zębów Z: 110

podziałka t: 8 mm

Liczba otworów zabieraka: 2; 4

Ø otworu zabieraka: 8; 12 mm

Opis techniczny

odpowiednie do pił produkowanych przez firmy	Trennjäger
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy	Eisele
Ø	275 mm
Ø otworu	40 mm
Grubość	2,5 mm
podziałka t	8 mm
Liczba zębów Z	110
Liczba otworów zabieraka	2; 4
Średnica podziałowa otworów zabieraka	55; 64 mm
Ø otworu zabieraka	8; 12 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	110
Materiał ostrza 	HSS
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)