



Przegub klockowy magnetyczny, z 1 strony, AlNiCo



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085960
GTIN	2050000965371
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Klocki mogą być unieruchamiane pod **dowolnym kątem S**.
odporność na temperaturę maks. do 220°C, 1 strona magnetyczna;

Opis techniczny

Szerokość pojedynczego bloku	29 mm
Wysokość pojedynczego bloku	25 mm
maksymalna siła trzymania	120 N
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
Długość pojedynczego bloku	60 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Przegub magnetyczny

