



Akumulatorowa wkrętarka kątowna, typ: CLBA083



Dane zamówienia

Numer katalogowy

071142 CLBA083

GTIN

Klasa artykułu

03S

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowe narzędzia montażowe Cleco® CellClutch™ są inteligentne, a jednocześnie łatwe w stosowaniu i umożliwiają programowanie na linii montażowej z klasyczną funkcją zliczania.

- **Możliwość łatwego zaprogramowania: Programuj prędkości obrotowe i wieloetapowe procesy przykręcania, aby uniknąć błędów i poprawić produktywność.**
- **Sprawdzone złącze Cleco: Zapewnia niezawodność i trwałość w linii produkcyjnej.**
- **Kontrolka stanu: Barwne wskazanie statusu operacji dokręcania i liczby serii.**
- **Wielokolorowe diody LED: Lampa robocza z dodatkową sygnalizacją stanu „OK/NOK” dla użytkownika, która jednocześnie oświetla obrabiany element.**
- **Możliwość zaprogramowania metod dokręcania: Eliminacja uszkodzenia gwintu i błędów podczas wkręcania z możliwością programowania prędkości obrotowej i strategii obróbki.**
- **Jedna podstawka na baterie.**

w dostawie::

Bez akumulatorów i ładowarki.

Napięcie akumulatorów: 18 V

zakres momentu obrotowego: 2,2 - 8 Nm

zakres prędkości obrotowej: 92 - 915 min⁻¹

wymiary uchwytu narzędziowego: 3/8 cal

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego: czworokątny
Masa bez akumulatorów: 1,46 kg

Opis techniczny

wysokość	76 mm
zakres prędkości obrotowej	92 - 915 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	brak
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego	czworokątny
długość	452,4 mm
wymiary uchwyty narzędziowego	3/8 cal
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	3 Ah
zakres momentu obrotowego	2,2 - 8 Nm
Masa bez akumulatorów	1,46 kg