

**Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085925 32
GTIN	2050000965135
Klasa artykułu	08P

**Opis****Wykonanie:**

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

**Zastosowanie:**

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 150 N

wysokość: 35 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 3 mm

**Opis techniczny**

nominalna siła przyczepności	150 N
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
Materiał powierzchni	ocynkowane
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	3 mm
Ø	32 mm
wysokość	35 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

