

HOLEX®**Magnesy o dużej sile z płytką ochronną, AlNiCo, wys. całkowita: 20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	085934 20
GTIN	4045197372543
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

- silny magnes mostkowy
- z otworem do mocowania magnesu (wielk. 35 i 41 z 2 otworami)
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C.

Zastosowanie:

Do trzymania, podnoszenia i sortowania małych przedmiotów stalowych
lub do montażu przekaźników, instrumentów pomiarowych itp.

nominalna siła przyczepności: 45 N

Szerokość pojedynczego bieguna: 20 mm

Głębokość pojedynczego bieguna: 8 mm

Opis techniczny

wys. całkowita	20 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	550 °C
nominalna siła przyczepności	45 N
Głębokość pojedynczego bieguna	8 mm
Szerokość pojedynczego bieguna	20 mm

Materiał rdzenia elektromagnesu

AlNiCo