

HOLEX®**Magnesy o dużej sile z płytką ochronną, AlNiCo, wys. całkowita: 25 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	085934 25
GTIN	4045197372567
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

- silny magnes mostkowy
- z otworem do mocowania magnesu (wielk. 35 i 41 z 2 otworami)
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C.

Zastosowanie:

Do trzymania, podnoszenia i sortowania małych przedmiotów stalowych lub do montażu przekaźników, instrumentów pomiarowych itp.

nominalna siła przyczepności: 90 N

Szerokość pojedynczego bieguna: 25,4 mm

Głębokość pojedynczego bieguna: 9,5 mm

Opis techniczny

Maksymalna odporność na temperaturę	550 °C
Głębokość pojedynczego bieguna	9,5 mm
Szerokość pojedynczego bieguna	25,4 mm
wys. całkowita	25 mm
nominalna siła przyczepności	90 N

Materiał rdzenia elektromagnesu

AlNiCo