

**HOLEX****Magnesy garnkowe z płytką ochronną, AlNiCo, Ø: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085940 27
GTIN	4045197372772
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

- pokryte stalowym płaszczem, który można obrabiać mechanicznie bez wpływu na siłę przyciągania magnesu
- pole magnetyczne ukierunkowane do dołu, dzięki pierścieniowi z Al
- gwint do mocowania na górnej powierzchni
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 220°C.

**Zastosowanie:**

Do wbudowania w przyrządach, do przytrzymywania lub podnoszenia.

**Opis techniczny**

nominalna siła przyczepności	61 N
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
wysokość	25 mm
Gwint mocujący w głowicy magnetycznej	M6 mm
Ø	27 mm

Materiał powierzchni	stal
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Magnes garnkowy