



## Kątownik magnetyczny przestawny masywny, ferryt, Typ: 974



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085952 974
GTIN	2050000965524
Klasa artykułu	08Q

### Opis

#### Wykonanie:

Kąt ramion szczęki mocującej można niezawodnie regulować w zakresie od **45° do 90°**. Oznaczenia inkrementalne w odstępach co 15° ułatwiają pozycjonowanie.

#### Zastosowanie:

Przyrządy pomocnicze do mocowania większych elementów podczas spawania i prac montażowych.

### Opis techniczny

szerokość	35 mm
nominalna siła przyczepności	400 N
typ	974
Zakres regulacji kąta	45 - 90 stopni
wysokość	140 mm
długość	140 mm
masa	1,4 kg

Materiał rdzenia elektromagnesu	feryt
Rodzaj produktu	Uchwyty magnetyczne, wielokątowe