



## Asortyment wkrętek dynamometrycznych „Dinaplus”, Typ: 15



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	659990 15
GTIN	2050001890184
Klasa artykułu	66F

### Opis

#### Wykonanie:

Wkrętki dynamometryczne z eloksalowanego aluminium. Łatwe w użyciu, **nie wymagają regulacji**, ponieważ następuje automatycznie przy włożeniu grotu - każdy grot ma dokładnie ustawioną wartość momentu obrotowego. Grot z oznaczeniem kolorowym, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości gniazda wyjściowego.

#### Zastosowanie:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

#### w dostawie::

Po 1 grocie nr 659995: wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Po 1 grocie nr 659996: wielk. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

Uchwyt do wkrętek dynamometrycznych nr 659991: 1 szt.

### Opis techniczny

zakres momentu obrotowego	0,6 - 5 Nm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętek do śrub TORX®
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne

sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
Technika pomiarowa	mechanicznie
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
Regulacja załączenia	Nieprzestawialny
możliwość protokołowania danych	nie
przełączalny odczyt	Nm
Kształt przyłącza	groty wymienne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wstępnie ustawiony
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Feedback	Wyzwalający
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Seria	Dinaplus
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

## Akcesoria

Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 6IP	659996 6IP
Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX6	659995 TX6
Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX15	659995 TX15
Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 9IP	659996 9IP
Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 15IP	659996 15IP
Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX9	659995 TX9
Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 7IP	659996 7IP
Uchwyt do wkrętek dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659991 500
Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX7	659995 TX7
Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 20IP	659996 20IP

Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX20	659995 TX20
Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 8IP	659996 8IP
Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX8	659995 TX8
Groty wymienne doTorx Plus® profil Torx-Plus® 10IP	659996 10IP
Groty wymienne doTorx® profilu Torx® TX10	659995 TX10