



Pokrętło nastawne wzmocniony, Typ: 0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	148150 0
GTIN	4045197814852
Klasa artykułu	12L

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Wersja wzmocniona. Wszystkie wymiary **z kutym korpusem stalowym i uchwytami stalowymi o pełnym przekroju.**

norma: DIN 1814

zakres mocowania □: 2 - 5 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M1 – M8

do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

długość całkowita: 130 mm

Opis techniczny

do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M1 – M8
długość całkowita	130 mm
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	2,5 - 6,5 mm
zakres mocowania □	2 - 5 mm
norma	DIN 1814
Rodzaj produktu	Pokrętka narzędziowa