

Garant**Głowice kątowe aluminiowe z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211759 63/5
GTIN	4062406681838
Klasa artykułu	210

Opis

z otworem 63/5 długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

Frez obiegowy Ø $D_{min.}$: 115 mm

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$: 124,4 mm

Frez obiegowy a_p : 8 mm

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$: 3,8 stopni

Opis techniczny

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	124,4 mm
Liczba ostrzy Z	5
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	115 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	3,8 stopni
śruby mocujące	219878 5 (15IP)
Ø ostrzy D_c	63 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm

Karta danych

Ø otworu uchwytu	22 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	203 mm
Frez obiegowy a_p	8 mm