

Garant**Głowice kątowe aluminiowe z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Klasa artykułu	210

Opis

z otworem 50/4 długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

Frez obiegowy Ø $D_{min.}$: 89 mm

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$: 98,4 mm

Frez obiegowy a_p : 8,4 mm

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$: 5 stopni

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	50 mm
Frez obiegowy a_p	8,4 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	89 mm
śruby mocujące	219878 5 (15IP)
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	154 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	98,4 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm

Karta danych

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	5 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu uchwytu	22 mm