

Garant**Frezy walcowo-czołowe zgrubne HR, TiAlN, Ø×szerokość js16: 50X36 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	182750 50X36
GTIN	4045197097262
Klasa artykułu	11U

Opis**Wykonanie:****Drobne ostrza zaszlifowane.****wskazówka:** f_z dla $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Ø H7 otworu: 22 mm

Liczba zębów Z: 8

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm²: 0,07 mm**Opis techniczny**

Liczba zębów Z	8
Ø H7 otworu	22 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm ²	0,07 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	36 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm
wykonanie chwytu	z otworem
wys. całkowita	36 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 5
norma	DIN 1880 T1
profil freza	HR
Tolerancja \varnothing nominalnej	js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych	z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej	27 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Kąt przyłożenia	90 stopni
Rodzaj produktu	Frezy walcowe