



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313745 254
GTIN	4062406699307
Klasa artykułu	32R

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie **nieczernione**.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 125 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 16 mm

Opis techniczny

szerokość B	40 mm
rozstaw otworów a	30 mm

dla gwintu DIN 912	M12
do średnicy uchwytu	254 mm
wysokość H	40 mm
szerokość rowka D	16 mm
rozstaw otworów b	30 mm
długość L	125 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile