



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	313745 315
GTIN	4062406699314
Klasa artykułu	32R

## Opis

### Wykonanie:

**Precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie **nieczernione**.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

### Pasuje do :

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

### Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

### wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 145 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 18 mm

## Opis techniczny

szerokość B	50 mm
do średnicy uchwytu	315 mm

długość L	145 mm
rozstaw otworów a	30 mm
rozstaw otworów b	30 mm
dla gwintu DIN 912	M14
szerokość rowka D	18 mm
wysokość H	50 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile