



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	313475 200
GTIN	4062406699215
Klasa artykułu	32R

## Opis

### Wykonanie:

Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

<B>precyzyjnie frezowane </B>rowki i uzębienie, <B>nieczernione</B>.

### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

### Pasuje do :

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

### Wyp. dodatkowe:

Kamienie teowe nr 313505 – 313605.

### wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 98 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 22 mm

szerokość rowka D: 17 mm

## Opis techniczny

wysokość H	40 mm
długość L	98 mm

szerokość B	35 mm
szerokość rowka D	17 mm
rozstaw otworów a	15 mm
do średnicy uchwytu	200 mm
rozstaw otworów b	22 mm
dla gwintu DIN 912	M12
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile