



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313725 170
GTIN	4062406699239
Klasa artykułu	32R

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 72 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

Opis techniczny

długość L	72 mm
szerokość rowka D	12 mm

do średnicy uchwytu	170 mm
rozstaw otworów a	15 mm
szerokość B	32 mm
dla gwintu DIN 912	M10
wysokość H	40 mm
rozstaw otworów b	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile