



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Klasa artykułu	32R

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie **nieczernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 130 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 58 mm

rozstaw otworów a: 39 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

wysokość H	58 mm
szerokość B	50 mm

do średnicy uchwytu	315 mm
rozstaw otworów a	39 mm
szerokość rowka D	21 mm
rozstaw otworów b	30 mm
dla gwintu DIN 912	M16
długość L	130 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile