

Garant**Oprawki do płytek skrawających promieniowych, Wysokość chwytu h: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	294500 25
GTIN	4062406706548
Klasa artykułu	21T

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Pasuje do :

Płytki skrawające, promieniowe nr 294510.

wskazówka:

$D_{min.}$ odpowiada najmniejszej możliwej wewnętrznej średnicy elementu w celu uniknięcia kolizji.

Frezowanie promieniowe: do przodu

pasująca wymienna płytko skrawająca: 294510

b: 25 mm

$D_{min.}$: 20 mm

L_4 : 30 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba mocująca płytki obracane: 269021 2 (TX15; 3 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
śruba mocująca płytki obracane	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min.}$	20 mm
L_4	30 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	294510
b	25 mm
Frezowanie promieniowe	do przodu
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bity do Torx®, 1/4 cala ze strefą skręcania profil Torx® TX15	675155 TX15