

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm \emptyset chwytu D_s : 12 mm
kod ISO uchwytu: A12L SVOCR/L07
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm
Przesunięcie osi L_3 : 6,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
długość główki L_1	28 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	6,5 mm
\emptyset chwytu D_s	12 mm
kod ISO uchwytu	A12L SVOCR/L07
wysokość mocowania L_2	11 mm
śruby mocujące	269028 27
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
Kąt ustawienia κ	140 stopni
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki