

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/11 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm

kod ISO uchwytu: A20R SVUBR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	36 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A20R SVUBR/L11
długość całkowita L	200 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB.. 1103..
Przesunięcie osi L_3	13 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	24 mm
wielk. płytki	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki