

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm
 kod ISO uchwytu: A16Q SVUCR/L11
 Kąt ustawienia κ : 93 stopni
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
wysokość mocowania L_2	15 mm
długość główki L_1	31 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SVUCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki