

Garant**Noże z mocowaniem śrubowym GARANT Master eco, prawe, Chwył / wielkość płytki L: 16/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Bardzo efektywne chłodzenie skierowane bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

w dostawie::

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
Płyta podkładowa 1,5°	279819 1
długość całkowita L	80 mm
długość główki L ₁	30 mm
Wielkość chwytu	16 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	269023 3

wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże