

Garant**Oprawki GARANT Master Eco z mocowaniem śrubowym, lewe,, Chwyt / wielkość płytki L: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

w dostawie::

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

długość główki L ₁	30 mm
Płyta podkładowa 1,5°	279819 2
Wielkość chwytu	20 mm
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm

długość całkowita L	90 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	269023 3
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże