

HOLEX**Nylonowy wąż spiralny 1/4 cala ze złączką, długość węża: 5m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080057 5
GTIN	4062406734848
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Wąż nylonowy. Elastyczny, odporny na temperatury w zakresie -60 / +60 °C.

w dostawie::

Po 1 szt. mosiężnego szybkozłącza HOLEX.

maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Ø zewnętrzna węża: 8 mm

Ø wewnętrzna węża: 6 mm

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	10 bar
przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
zakres temperatur	-60 - 60 °C
Ø wewnętrzna węża	6 mm
Ø zewnętrzna węża	8 mm
długość węża	5 m
Rodzaj produktu	Wąż

Aksesoria

Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym gwint
przyłączeniowy wewnętrzny 1/4 cal

080171 1/4