

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 14
GTIN	4062406735043
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu L_A : 97 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 050204

śruby mocujące: 239700 5IP (0,38 Nm)

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 050204
Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
Ø nomin. D	14
Długość wysięgu L_A	97 mm

Długość użyteczna L ₁	70 mm
śruby mocujące	239700 5IP (0,38 Nm)
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC