

SWISS TOOLS

Korpusy wytaczaków z tłumieniem drgań, HSK-T, Ø chwytu / Ø D – wymiar A: 63/25-161mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Klasa artykułu	36D

Opis**Wykonanie:**

- do efektywnej obróbki tokarskiej
- do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

Zalety:

- **Wzrost produktywności** – tłumienie drgań umożliwia znaczne zwiększenie parametrów skrawania.
- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Większe bezpieczeństwo procesu.**
- **Lepsze odprowadzanie wiórów.**

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 264826 – 264827.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	161 mm
Ø chwytu	63 mm
Ø D	25 mm
adapter	HSK-T
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

