

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 3×D, Ø DC: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234020 20
GTIN	4062406738716
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Długość wysięgu L_A : 92 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 070306

śruby mocujące: 239700 6IP1 (1,0 Nm)

Opis techniczny

Ø D_s chwytu ABS®	50 mm
śruby mocujące	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Długość użyteczna L_1	60 mm
Długość wysięgu L_A	92 mm
Ø nomin. D	20

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 070306
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC