

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 3×D, Ø DC: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234020 40
GTIN	4062406738815
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Długość wysięgu L_A: 163 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 63 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 130511

śruby mocujące: 239700 20IP (6,3 Nm)

Opis techniczny

Ø nomin. D	40
Ø D _s chwytu ABS®	63 mm
śruby mocujące	239700 20IP (6,3 Nm)
Długość wysięgu L _A	163 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 130511

Długość użyteczna L ₁	120 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC