

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 16mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 234025 16 |
| GTIN | 4062406738839 |
| Klasa artykułu | 21S |

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu L_A : 110 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 050204

śruby mocujące: 239700 5IP (0,38 Nm)

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| śruby mocujące | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Ø D_s chwytu ABS® | 50 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 050204 |
| Długość użyteczna L_1 | 80 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Ø nomin. D | 16 |
| Długość wysięgu L _A | 110 mm |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 5×D |
| chwyt | ABS |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie poprzeczne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie pakietowe |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie pakietowe |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie poprzeczne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo baryłkowy |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Strategia skrawania | HPC |