

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwył ABS®, 5×D, Ø DC: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 18
GTIN	4062406738860
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

**Zalecenie:**

**Przy nawiercaniu** zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu  $L_A$ : 121 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 060305

śruby mocujące: 239700 6IP2 (0,6 Nm)

**Opis techniczny**

Ø nomin. D	18
Długość użyteczna $L_1$	90 mm
Długość wysięgu $L_A$	121 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 060305

śruby mocujące	239700 6IP2 (0,6 Nm)
∅ D <sub>s</sub> chwytu ABS®	50 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC