

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill Chwyt ABS®, 5×D, Ø DC: 24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234025 24
GTIN	4062406738921
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030 – 234098.

**Zalecenie:**

**Przy nawiercaniu** zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu  $L_A$ : 152 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 080407

śruby mocujące: 239700 8IP (1,3 Nm)

**Opis techniczny**

Ø $D_s$ chwytu ABS®	50 mm
Długość wysięgu $L_A$	152 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 080407
śruby mocujące	239700 8IP (1,3 Nm)

Ø nomin. D	24
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	120 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	5×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC