

SWISS TOOLS

Oprawki prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/16HPmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320415 63/16HP
GTIN	2050002063068
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie!

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 16E..

Opis techniczny

Ø chwytu	63 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm
rozstaw końcówek osi f	45 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	16E..
wielk. płytki	16HP
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Noże