

SWISS TOOLS

**Oprawki prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16HPmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320421 40/16HP
GTIN	2050002063136
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie!

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 16E..

**Opis techniczny**

Ø chwytu	40 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
rozstaw końcówek osi f	27 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	16E..
wielk. płytki	16HP
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawo
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Noże