


SWISS TOOLS

Oprawki prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 50/16HPmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320420 50/16HP
GTIN	2050002063112
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø chwytu	50 mm
wielk. płytki	16HP
rozstaw końcówek osi f	35 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	16E..
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy

Rodzaj produktu

Noże