

SWISS TOOLS

**Oprawki prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/16HPmm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 320116 63/16HP |
| GTIN             | 2050002063006  |
| Klasa artykułu   | 36D            |

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie!

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca: 16E..

**Opis techniczny**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ø chwytu                            | 63 mm       |
| wielk. płytki                       | 16HP        |
| rozstaw końcówek osi f              | 45 mm       |
| wymiar A długości wysięgu           | 70 mm       |
| pasująca wymienna płytką skrawająca | 16E..       |
| adapter                             | HSK-T       |
| rodzaj zastosowania                 | prawe       |
| Norma na uchwyt                     | ISO 12164-3 |
| chłodzenie wewnętrzne               | tak         |

rodzaj chwytu

chwyt stożkowy przelotowy

Rodzaj produktu

Noże