

Garant**CNMG 120404, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mmposuw f : 0,1 - 2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 2 mm/obr,
Gatunek	HB7415-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Łamacz wiórów	TIS

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	S
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia