

**Klucze nasadowe, kątowe, rozwartość klucza: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	621341 6
GTIN	4062406738570
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwane, przeznaczone do dużych obciążeń, nadzwyczaj wąskie pola tolerancji rozwartości. Specjalnie ukształtowana fajka przeznaczona do nakrętek na wysoko wystających śrubach. Z obu stron takie same rozwartości klucza. Wielk. 6 i 7 – z obu stron 6-kąt, od wielk. 8 – 6-kąt na długim uchwycie i 12-kąt na krótkim uchwycie. Odsadzone o ok. 90–95°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L<sub>1</sub>: 105 mm

długość klucza L<sub>2</sub>: 26 mm

Ø otworu F: 5 mm

**Opis techniczny**

profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie długiej	6-kątne
długość klucza L <sub>1</sub>	105 mm
długość klucza L <sub>2</sub>	26 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
rozwartość klucza	6 mm
Ø otworu F	5 mm
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie krótkiej	6-kątne
kątownik	90 - 95 stopni

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe