



Klucze nasadowe, kątowe, rozwartość klucza: 12mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 621341 12 |
| GTIN | 4062406750633 |
| Klasa artykułu | 62C |

Opis

Wykonanie:

Odkuwane, przeznaczone do dużych obciążeń, nadzwyczaj wąskie pola tolerancji rozwartości. Specjalnie ukształtowana fajka przeznaczona do nakrętek na wysoko wystających śrubach. Z obu stron takie same rozwartości klucza. Wielk. 6 i 7 – z obu stron 6-kąt, od wielk. 8 – 6-kąt na długim uchwycie i 12-kąt na krótkim uchwycie. Odsadzone o ok. 90–95°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L₁: 145 mm

długość klucza L₂: 34 mm

Ø otworu F: 8 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------------------|
| profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie krótkiej | 12-kątne |
| profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie długiej | 6-kątne |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| Ø otworu F | 8 mm |
| długość klucza L ₁ | 145 mm |
| rozwartość klucza | 12 mm |
| długość klucza L ₂ | 34 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| kątownik | 90 - 95 stopni |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | chromowana |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | tak |
| Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |