

**Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 6 mm długie, Typ: 7410****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079457 7410
GTIN	015451781538
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Miniaturowa szlifierka prosta o wysokiej prędkości obrotowej na biegu jałowym zapewnia cichą i wydajną pracę. Wbudowany regulator liczby obrotów zapewnia precyzyjną wydajność i kontrolę.

w dostawie::

W komplecie po 1 × tulejka zaciskowa 1/4 cala i 6 mm.

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	4,9 m/s ²
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	78 l/min
Ø tulei zaciskowej	6 mm
gwint przyłączeniowy	NPT
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
masa	0,65 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	76 dB(A)
długość	275 mm
maksymalna prędkość obrotowa	27000 min ⁻¹
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal

Karta danych

moc przekazywana	250 W
Rodzaj produktu	Szlifierki proste