



## Latarka kieszonkowa, diodowa (LED) Core z bateriami, Typ: P6-CORE



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081370 P6-CORE
GTIN	4058205028554
Klasa artykułu	04B

### Opis

#### Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złocone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. We wszystkich latarkach wysokiej klasy zastosowano opatentowany system **Advanced Fokus**.

Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

· **Opcjonalnie w wersji z zasilaniem baterijnym lub akumulatorowym.**

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Baterie w komplecie.

stopień ochrony IP: IP 54

Strumień światła: 300 lm

strumień światła, stopień 2: 25 lm

czas świecenia: 3,5 h

czas świecenia na stopniu 2: 25 h

Liczba dołączonych baterii: 3

typ baterii: Micro, AAA

### Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	3
----------------------------	---

Ø główki	26 mm
czas świecenia	3,5 h
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
typ baterii	Micro, AAA
stopień ochrony IP	IP 54
masa	130 g
czas świecenia na stopniu 2	25 h
długość całkowita	117 mm
strumień światła, stopień 2	25 lm
Strumień światła	300 lm
Rodzaj produktu	Latarka