

**Oprawki do wytaczaków E2, VDI 50, otwór d2 (H7): 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319335 25
GTIN	4062406755119
Klasa artykułu	32U

Opis**Zastosowanie:**

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H7)	25 mm
l ₆	90 mm
l ₇	76 mm
Gwint kanału chłodzenia	M8
średnica gwintu śruby mocującej	M12
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 50
d ₆	98 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI

